
IX9200

Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro

IX-2025-ARKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP/NPN
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	25
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	50 x 50 x 50
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Izhodi		
Električna izvedba		PNP/NPN
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	4,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	4
Maks. uhajavi tok	[mA]	0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	250
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

IX9200


Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro


IX-2025-ARKG

Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	25	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	25 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...20,25	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza	[% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...60	
Zaščita		IP 68	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		kvadrasto	
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	50 x 50 x 50	
Materiali		PVC	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			

Kabel: 15 m, PVC; 2 x 0,75 mm²

Priključek





	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro