


Induktivni senzor

ITB31,5-BPKG/V2A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IT5036

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	1,5
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 6,5

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 9,5
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	1,8
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da



Induktivni senzor

ITB31,5-BPKG/V2A

Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo		da	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja		[mm]	1,5
Dejansko območje zaznavanja Sr		[mm]	1,5 ± 10 %
Delovni razmak		[mm]	0...1,2
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,25	
Histereza		[% Sr]	1...10
Zdrs preklopne točke		[% Sr]	-10...10
Pogoji okolja			
Temperatura okolice		[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Teža		[g]	56,6
Ohišje		cilindrično	
Vrsta montaže		vezilno vgradno	
Mere		[mm]	Ø 6,5
Materiali		nerjavno jeklo (1.4305 / 303); PA 12-GF30	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		Pritrdilne objemke: 1	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	



Induktivni senzor

ITB31,5-BPKG/V2A

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; visoko fleksibilno; 3 x 0,25 mm²

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn