


KG5057



Kapacitivni senzor

KG-3008-BPKG/NI/US



- 1 potenciometer
- 2 LED



Značilnosti izdelka	
Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	8
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 93,8
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Izhodi	
Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	50
Dokaz kratkega stika	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Območje zaznavanja	
Preklopna razdalja [mm]	8
Prilagodljivo območje zaznavanja	da
Tovarniška nastavitvev območja zaznavanja [mm]	8
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	8 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...6,5

KG5057



Kapacitivni senzor

KG-3008-BPKG/NI/US

Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka	steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2	
Histereza [% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-15...15	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...80	
Zaščita	IP 67	
Povečana imunost	da	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]	647	
Mehanski podatki		
Teža [g]	29,4	
Ohišje	Izvedba navoja	
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno	
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 93,8	
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	PBT	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

KG5057

Kapacitivni senzor

KG-3008-BPKG/NI/US



Priključek

