




Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro

IX-3080-DPKG/1LED

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka		
Mere	[mm]	67,5 x 43 x 110
Območje uporabe		
Uporaba	povratne informacije o položaju za sedežne in difragmatične ventile; Absolutna meritev poti	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...36 DC
Poraba toka	[mA]	42; (24 V)
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da



Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro

IX-3080-DPKG/1LED

Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	2000
Izhodi		
Analogni izhod napetosti	[V]	1...5
Min. obremenilni upor	[Ω]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Merilno območje	[mm]	0...80
Maks. hitrost tarče	[m/s]	1
Ločljivost hoda ventila	[mm]	0,2
Tarča		cilindrična podložka
	-	Ø 24 mm ±0,05 mm
	-	minimalna višina 10 mm
	-	ravna površina
	-	nerjavno jeklo skladno z DIN17440, številka materiala 316S12.
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Opomba o temperaturi okolice		pri pritrjenem kablu
Zaščita		IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV spenjalne klešče
	EN 61000-4-6 VF prevoden	3 V
Mehanski podatki		
Teža	[g]	191,5
Mere	[mm]	67,5 x 43 x 110
Materiali		PA; TPE; PP; LCP
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov




Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro

IX-3080-DPKG/1LED

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro