


Kapacitivni senzor NAMUR

KI-2015-N/NI/6M/1D/1G



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	15
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nazivna napetost DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC [V]	7,5...15
Poraba toka [mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,2)
Zaščitni razred	II
Princip merjenja	kapacitivno

Izhodi

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna frekvenca DC [Hz]	40
Dokaz kratkega stika	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	15
Prilagodljivo območje zaznavanja	da
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm]	15
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	15 ± 10 %

Natančnost / odstopanja


Faktor popravka	steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-15...15



Kapacitivni senzor NAMUR

KI-2015-N/NI/6M/1D/1G

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev		DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003
Oznaka ATEX		II 1G Ex ia IIB T6 Ga
		II 1D Ex ia IIIC T90°C Da
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	841
Varnostne karakteristike		
Maks. notranja kapacitivnost	[nF]	375,64
Maks. notranji indukcijski upor	[μH]	3
Mehanski podatki		
Teža	[g]	378,5
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		PBT
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalážna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Priključek		



BN = Barva žil :
BU = rjava
modro