


Kapacitivni senzor

KA-2010-BBOA

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	10
Ohišje		cilindrično
Mere	[mm]	Ø 20

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne

Izhodi

Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	6
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	6
Minimalni obremenilni tok	[mA]	4
Maks. uhajavi tok	[mA]	2,0 (250 V AC) / 1,5 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2100; (50 ms / 1 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	50
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja


Preklopna razdalja	[mm]	10
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	10 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...8,1



Kapacitivni senzor

KA-2010-BBOA

Natančnost / odstopanja				
Faktor popravka	steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2			
Histereza [% Sr]	1...15			
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-15...15			
Pogoji okolja				
Temperatura okolice [°C]	-15...70			
Zaščita	IP 67			
Dovoljenja/preverjanja				
EMC	EN 60947-5-2			
Mehanski podatki				
Ohišje	cilindrično			
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno			
Mere [mm]	Ø 20			
Materiali	PBT			
Prikazi/upravljalni elementi				
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno		
Električni priključek				
Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje			
Opombe				
Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.			
Embalažna enota	1 Kosov			
Električni priključek				
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²				
Priključek				



Napotek miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje

Barva žil :

BN =

rjavo