


Kapacitivni senzor

KNM30BSAAPKG/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 tipka za programiranje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 100

Območje uporabe

Posebna značilnost	Funkcija preverjanja izhoda
Montaža	poravnana montaža na steno rezervoarja
Mediji	suhi material v razsutem stanju
Temperatura medija [°C]	-25...80

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	30; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Funkcija preverjanja izhoda	da
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V]	3,5
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA]	10



Kapacitivni senzor

KNM30BSAAPKG/US

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materiali	medenina prevlečeno z belim bronom; PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Kapacitivni senzor

KNM30BSAAPKG/US

Priključek



2: Funkcija preverjanja izhoda žica za programiranje