




Kapacitivni senzor

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: KQ5101

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 LED
2 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	8; (prednastavljeno: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	20 x 7 x 48

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC; ("supply class 2" v skladu z UL)
Poraba toka [mA]	< 17
Zaščitni razred	III
Odpornost na napačno polarnost	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10
Dokaz kratkega stika	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	8; (prednastavljeno: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Prilagodljivo območje zaznavanja	da



Kapacitivni senzor

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Tovarniška nastavitve območja zaznavanja	[mm]	4
--	------	---

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-20...20

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65; IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mehanski podatki

Teža	[g]	67,4
Ohišje		kvadrato
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	20 x 7 x 48
Materiali		PBT; TPE-U; legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	montažni adapter: 1, predmontirano
-----------------	------------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,045 m, PUR

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



KQ5010

Kapacitivni senzor

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS



Priključek

