KB5202


Kapacitivni senzor

KB-3020-ANKG/NI

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: KI5300

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		NPN
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	3...20
Ohišje		cilindrično
Mere	[mm]	Ø 34 / L = 81
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	13; (24 V)
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Izhodi		
Električna izvedba		NPN
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	40
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	3...20
Prilagodljivo območje zaznavanja		da
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja	[mm]	20

KB5202


Kapacitivni senzor

KB-3020-ANKG/NI

Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	20 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...16,2	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2	
Histereza	[% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-15...15	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...70	
Zaščita		IP 65	
Povečana imunost		da; (Povečana odpornost na motnje (pri vodenih radijskih frekvencah))	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
Mehanski podatki			
Ohišje		cilindrično	
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	Ø 34 / L = 81	
Materiali		PBT	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		Pritrdilne objemke: 1	
		izvijač: 1	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn