


Kapacitivni senzor na dotik

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	Ø 100 / L = 11

Območje uporabe

Princip delovanja	dinamično
-------------------	-----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...30 DC
Poraba toka [mA]	30
Zaščitni razred	III



Kapacitivni senzor na dotik

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	500
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Dolžina izhodnega signala	[ms]	300
Odzivni časi		
Reakcijski čas	[ms]	35
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67; IP 69K; (na čelni strani)
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	391
Mehanski podatki		
Teža	[g]	160
Mere	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materiali		aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV transparentno; ohišje: PC/ABS črn; Barvno okolje: PC/ABS zeleno
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rdeče
	obratovanje	8 x LED, zeleno
Pribor		
Dodatki (izbirno)		okolje v različnih barvah
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

KT5001



Kapacitivni senzor na dotik

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro