

KD5041




Kapacitivni senzor

KDE3060-FPKG/NI/NPT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: KD5018

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Preklopna razdalja [mm]	60
Ohišje	kvadrasto

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	< 15
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10
Dokaz kratkega stika	da



Kapacitivni senzor

KDE3060-FPKG/NI/NPT

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	60
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	$60 \pm 10 \%$
Delovni razmak [mm]	0...48,6

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-15...15

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65
Povečana imunost	da; (Povečana odpornost na motnje (pri vodenih radijskih frekvencah))

Dovoljenja/preverjanja

EMC	IEC 60947-5-2
-----	---------------

Mehanski podatki

Teža [g]	291
Ohišje	kvadrato
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Materiali	PPE spremenjeno

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
--------	-----------------	----------------

Pribor

V sklopu dobave	izvičaj: 1
-----------------	------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm

Priključek

