


LMT102



Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja

LMCCE-A12E-QSKG-2/US



1 Pritezni vrtilni moment 20...25 Nm



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 2
Tovarniška nastavitev	mediji na vodni bazi
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2 tesnilni stožec

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Mediji	Tekočine; viskozni medij; prah
Priporočeni mediji	voda; mediji na vodni bazi; olja; mediji na osnovi olja; prah
Ni mogoče uporabiti za	Glejte navodila za uporabo, poglavje »Funkcije in značilnosti«.
Dolžina tipala [mm]	38
Tlak v rezervoarju [bar]	-1...40; (MAWP (za uporabo skladno s CRN): 40 bar / 4 MPa)

Olje

Temperatura medija [°C]	-20...100
Kratki čas temperature medija [°C]	-20...150; (1 h)

Voda

Temperatura medija [°C]	-20...100
Kratki čas temperature medija [°C]	-20...150; (1 h)

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC
Poraba toka [mA]	< 50
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Princip merjenja	kapacitivno

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 2
---------------------------	-------------------------------



Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja

LMCCE-A12E-QSKG-2/US

Izhodi		
Skupno število izhodov	2	
Izhodni signal	preklopni signal; IO-Link	
Električna izvedba	PNP/NPN	
Število digitalnih izhodov	2	
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100	
Zaščita pred kratkim stikom	da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje merjenja/nastavitve		
Tovarniška nastavitve	mediji na vodni bazi	
Odzivni časi		
Vklopni čas [s]	< 0,5	
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Analogni procesni podatki	1	
Binarni procesni podatki	2	
Min. čas procesnega cikla [ms]	2,3	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja default	ID naprave 370
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-20...85	
Opomba o temperaturi okolice	Temperatura medija: < 100 °C	
	-20...60 °C	
	Temperatura medija: < 150 °C	
Skladiščna temperatura [°C]	-40...85	
Zaščita	IP 68; IP 69K	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	: odprte posode
	DIN EN 61000-6-3	: zaprte posode
Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let]	223	

LMT102



Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja

LMCCE-A12E-QSKG-2/US

Odobritev UL	UL odobritev št.	H001
--------------	------------------	------

Mehanski podatki

Teža	[g]	202
Mere	[mm]	Ø 30 / L = 125
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM	
Material v stiku z medijem	PEEK; značilnosti površine: Ra < 0,8 / Rz 4	
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2 tesnilni stožec	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	stanje obratovanja	LED, zeleno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek



OUT1:	preklopni izhod IO-Link Teach
OUT2:	preklopni izhod
	barve skladno z DIN EN 60947-5-2
	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo