


M95008



Magnetni senzor z dvema točkama preklopa za diagnostiko zavor

M9G4015PARKG/A/US



- 1: položaj za učenje največ
2: položaj za učenje najmanj



Značilnosti izdelka	
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Mere [mm]	Ø 30 / L = 117
Območje uporabe	
Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	10...36 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Izhodi	
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	5,4
Minimalni obremenilni tok [mA]	2
Maks. uhajavi tok [mA]	0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	0,5
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Magnetni senzor z dvema točkama preklopa za diagnostiko zavor

M9G4015PARKG/A/US

Območje zaznavanja		
Merilno območje	[mm]	17...32
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	0,1
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...70
Zaščita	IP 20; IP 67; (stran z batom: IP 20; stran s spojnikom: IP 67)	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011 emisija	razred B
MTTF	[Let]	349
Odobritev UL	UL odobritev št.	C001
Mehanski podatki		
Teža	[g]	238
Mere	[mm]	Ø 30 / L = 117
Materiali	medenina prevlečeno z belim bronom; bat: legirano jeklo; LED okno: PA	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	< 20
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	4 x 90° LED, rdeče OUT 1
	stikalno stanje	4 x 90° LED, rumeno OUT 2
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - vtič		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



M95008



Magnetni senzor z dvema točkama preklopa za diagnostiko zavor

M9G4015PARKG/A/US

Priključek

