


KQ5005



Kapacitivni senzor

KQ-3073NAPKG



- 1 LED
2 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	7,3; (fiksno nastavljeno: 7,3)
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	57 x 36 x 10

Območje uporabe

Uporaba	zaznavanje nivoja demineralizirane vode
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 17
Zaščitni razred	III
Odpornost na napačno polarnost	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10
Dokaz kratkega stika	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	7,3; (fiksno nastavljeno: 7,3)
-------------------------	--------------------------------

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15

KQ5005



Kapacitivni senzor

KQ-3073NAPKG

Zdrs preklopne točke [% Sr] -20...20

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...80

Zaščita IP 65; IP 67; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 60947-5-2

MTTF [Let] 771

Odobritev UL Ta -25...80 °C

Enclosure type Type 1

oskrba z napetostjo Class 2

Mehanski podatki

Teža [g] 67,7

Ohišje kvadrasto

Vrsta montaže ne-vezilno vgradno

Mere [mm] 57 x 36 x 10

Materiali PBT; TPE-U; legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz stikalno stanje 1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave Montažni adapter: 1


Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Priključek



Barva žil :
BN rjavo
BK črn
BU modro