MF5002


Magnetni senzor

MFA3060-BPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MFS201

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



CE

Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	60; (glede na magnet M 4.0)
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 50
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	2
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	300
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	60; (glede na magnet M 4.0)
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[% Sr]	1...10
Ponovljivost	[% Sr]	1

MF5002


Magnetni senzor

MFA3060-BPKG

Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...75	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
Odpornost na udarce/ vibracije		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mehanski podatki			
Ohišje		Izvedba navoja	
Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 50	
Oznaka navoja		M12 x 1	
Materiali		medenina poniklјano; zaznavno pročelje: plastika	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn