


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MFS202

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	60; (glede na magnet M 4.0)
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000

MF5003



Magnetni senzor

MFA3060-ANKG

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	60; (glede na magnet M 4.0)
-------------------------	-----------------------------

Natančnost / odstopanja

Histereza [% Sr]	1...10
Ponovljivost [% Sr]	1

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...75
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materiali	medenina ponikljano; plastika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn