

Kapacitivni senzor na dotik

KTRSH-KGRBPKG/2M



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Območje uporabe

Princip delovanja	statično
Uporaba	zmanjšana občutljivost

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...30 DC
Poraba toka [mA]	30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	500

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da


KT5050



Kapacitivni senzor na dotik

KTRSH-KGRBPKG/2M

Odzivni časi		
Reakcijski čas	[ms]	35
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 69K; (na čelni strani)	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	142
Mere	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiali	aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV transparentno; ohišje: PC/ABS črn	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rdeče
	obratovanje	8 x LED, zeleno
Pribor		
Dodatki (izbirno)	okolje v različnih barvah	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PUR		
Priključek		



BK = Barva žil :
BN = črn
BU = rjavo
modro