


Cilindrični senzor za cilinder povezovalnega droga

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MK5108 + E11799

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	3
Hitrost gibanja [m/s]	< 5



Cilindrični senzor za cilindri povezovalnega droga

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	0,1
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mehanski podatki		
Zaznavno pročelje	usredinjeni	
Izvedba cilindra	cilindri povezovalnega droga	
Mere	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiali	ohišje: plastika; Montažni adapter: aluminij	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - vtič		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

