




Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja

LI0481--K-00KNPKG/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: LI5143

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 tipka za programiranje



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
Dolžina tipala D [mm]	481

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Mediji	Hladilno mazalno sredstvo; olja
Ni mogoče uporabiti za	kislina; lugi
Temperatura medija [°C]	0...60; (Za vodo in vodne medije s temperaturami > 35 °C je treba enoto namestiti v klimatsko cevko.)
Tlak v rezervoarju [bar]	0,5; (pri nameščanju z montažnimi pripomočki: E43001 - E43007, E43019)

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	13; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Princip merjenja	kapacitivno

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1
---------------------------	-------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	preklopni signal
Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	1
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5



Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja

LI0481--K-00KNPKG/US

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	5
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	481
------------------	------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV spenjalne klešče
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V (500 Ω AC)

Mehanski podatki

Mere	[mm]	Ø 16
Materiali		PP; TPE-V
Material v stiku z medijem		PP

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	nevarno območje	1 x LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



Senzor za zaznavanje točkovnega nivoja

LI0481--K-00KNPKG/US

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno

