


Cilindrični senzor za vgrajene profilne cilindre

MKP3000-BPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MK5115 + E11801

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	41 x 30 x 27

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000



Cilindrični senzor za vgrajene profilne cilindre

MKP3000-BPKG

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost	[mT]	3
Hitrost gibanja	[m/s]	< 5

Natančnost / odstopanja

Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	0,1

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
Odpornost na udarce/ vibracije		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mehanski podatki

Zaznavno pročelje		sprednja stran
Izvedba cilindra		vgrajeni profilni cilindri
Mere	[mm]	41 x 30 x 27
Materiali		aluminij; plastika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------


Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Priključek



Barva žil :
 BN = rjava
 BU = modro
 BK = črn