




## Cilindrični senzor s T-režo

MKN3000-BPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MK5100

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 Zaznavno pročelje



### Značilnosti izdelka

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Električna izvedba | PNP             |
| Funkcija izhoda    | vklopni kontakt |
| Mere [mm]          | 6,7 x 30 x 6    |

### Električni podatki

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]            | 10...30 DC |
| Poraba toka [mA]                    | < 10       |
| Zaščita pred obratno polarnostjo    | da         |
| Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 2          |

### Izhodi

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Električna izvedba                               | PNP             |
| Funkcija izhoda                                  | vklopni kontakt |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2               |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100             |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 5000            |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da              |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno        |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da              |

### Območje zaznavanja

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Vklopna občutljivost [mT] | 3   |
| Hitrost gibanja [m/s]     | < 5 |

### Natančnost / odstopanja

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Histereza [mm]    | 1,5 |
| Ponovljivost [mm] | 0,2 |


# MK5020



## Cilindrični senzor s T-režo

MKN3000-BPKG

| Pogoji okolja                                   |                 |                                |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Temperatura okolice                             | [°C]            | -25...75                       |
| Zaščita                                         |                 | IP 67                          |
| Dovoljenja/preverjanja                          |                 |                                |
| EMC                                             | EN 60947-5-2    |                                |
| Odpornost na udarce/<br>vibracije               |                 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| Mehanski podatki                                |                 |                                |
| Zaznavno pročelje                               |                 | sprednja stran                 |
| Izvedba cilindra                                |                 | Cilindri s T-režo              |
| Mere                                            | [mm]            | 6,7 x 30 x 6                   |
| Materiali                                       |                 | plastika                       |
| Prikazi/upravljalni elementi                    |                 |                                |
| Prikaz                                          | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno                |
| Opombe                                          |                 |                                |
| Embalážna enota                                 |                 | 1 Kosov                        |
| Električni priključek                           |                 |                                |
| Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> |                 |                                |
| Priključek                                      |                 |                                |



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Barva žil : |
| BU = | rjava       |
| BK = | modro       |
|      | črn         |