


Cilindrični senzor za cilindar povezovalnega droga

MKZ3000-ANKG/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MK5113 + E11797

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	30 x 30 x 23

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Cilindrični senzor za cilindri povezovalnega droga

MKZ3000-ANKG/US

Zaščita pred preobremenitvijo	da
Območje zaznavanja	
Vklopna občutljivost [mT]	3
Hitrost gibanja [m/s]	< 5
Natančnost / odstopanja	
Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	0,1
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...75
Zaščita	IP 67
Dovoljenja/preverjanja	
EMC	EN 60947-5-2
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanski podatki	
Zaznavno pročelje	sprednja stran
Izvedba cilindra	cilindri povezovalnega droga
Mere [mm]	30 x 30 x 23
Materiali	aluminij; plastika
Prikazi/upravljalni elementi	
Prikaz	stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek - vtič	

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Cilindrični senzor za cilindar povezovalnega droga

MKZ3000-ANKG/US

Priključek

