




Cilindrični senzor s T-režo

MKN3000-BPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MK5100

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	3
Hitrost gibanja [m/s]	< 5

Natančnost / odstopanja


Histereza [mm]	1,5
Ponovljivost [mm]	0,2



Cilindrični senzor s T-režo

MKN3000-BPKG

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Odpornost na udarce/ vibracije		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanski podatki		
Zaznavno pročelje		sprednja stran
Izvedba cilindra		Cilindri s T-režo
Mere	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Materiali		PA 12-GF30
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalážna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Priključek		



BN = Barva žil :
 BU = rjava
 BK = modro
 črn