

MK5192



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BBPKG/G/0.3M/ZH/AS



- 1 pritrdilna sponka
2 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	25 x 5 x 6,5

Območje uporabe

Uporaba	uporaba pri varjenju
---------	----------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	30

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	2,8
---------------------------	-----



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BBPKG/G/0.3M/ZH/AS

Hitrost gibanja	[m/s]	> 10
-----------------	-------	------

Natančnost / odstopanja

Histereza	[mm]	< 1,5
Ponovljivost	[mm]	< 0,2

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 65; IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	3694
Odobritev UL	UL odobritev št.	C003

Mehanski podatki

Teža	[g]	14,5
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Vrsta montaže		pritrdilna sponka s kombinirano režo/šestroba vtičnica, širina po ravninah 1,5
Izvedba cilindra		Cilindri s T-režo
Mere	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiali		ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	gumijasti nadomestek: 1
	Kabelska spona: 1

Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,3 m, PUR; zaščitno cevjo

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: namestitev z zaskočenjem



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BBPKG/G/0.3M/ZH/AS

Priključek

