


MK5208



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR/2X



- 1 senzor 1
- 2 senzor 2
- 3 Zaznavno pročelje
- 4 pritrdilna sponka



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Mere [mm]	25 x 5 x 6,5

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	30

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	6000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR/2X


Območje zaznavanja		
Vklopna občutljivost	[mT]	2
Hitrost gibanja	[m/s]	> 10
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	< 1
Ponovljivost	[mm]	< 0,2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	1032
Mehanski podatki		
Teža	[g]	20,7
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Vrsta montaže		pritrtilna sponka s kombinirano režo/šestroba vtičnica, širina po ravninah 1,5
Izvedba cilindra		Cilindri s T-režo
Mere	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiali		ohišje: PA; pritrtilna sponka: legirano jeklo
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		gumijasti nadomestek: 1
		Kabelska spona: 1
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: Narebričena matica, vrtljivo		



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR/2X

Priključek



- 1: senzor 1
- 2: senzor 2