




Cilindrični senzor s C-režo

MKC3020-BPKG/A/ZH



1 pritrdilna sponka




Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Mere	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 10
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	30
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Vklopna občutljivost	[mT]	2
Hitrost gibanja	[m/s]	> 10
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	< 0,2



Cilindrični senzor s C-režo

MKC3020-BPKG/A/ZH

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	2064
Odobritev UL	UL odobritev št.	C008
Mehanski podatki		
Teža	[g]	17,9
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Izvedba cilindra		cilindri s C-režo
Mere	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiali		ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	< 0,24
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,08 mm ²		
Priključek		



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjava
BU =	modro