


Magnetni senzor

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	70; (glede na magnet M 4.0)
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 65

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	70; (glede na magnet M 4.0)
-------------------------	-----------------------------

Natančnost / odstopanja

Histereza [% Sr]	1...10
Ponovljivost [% Sr]	1

MG5001



Magnetni senzor

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Odpornost na udarce/ vibracije		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 65
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		medenina ponikljano; zaznavno pročelje: plastika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	4 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

