




Magnetni senzor

MGA3070-BPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MGS201

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	70; (glede na magnet M 4.0)
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 50

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	70; (glede na magnet M 4.0)
-------------------------	-----------------------------

Natančnost / odstopanja

Histereza [% Sr]	1...10
------------------	--------

MG5002



Magnetni senzor

MGA3070-BPKG

Ponovljivost	[% Sr]	1
--------------	--------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
Odpornost na udarce/ vibracije		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mehanski podatki

Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 50
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		medenina ponikljano; zaznavno pročelje: plastika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------


Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Priključek



Barva žil :
BN = rjava
BU = modro
BK = črn