


MK5900



Cilindrični senzor s T-režo

MKI3020-BPKG/A/AS



- 1 pritrdilni element
2 Vijak s kombinirano glavo za pritrdilni element



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	27,5 x 18 x 15,5

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	30

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	6000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Cilindrični senzor s T-režo

MKI3020-BPKG/A/AS

Območje zaznavanja		
Vklopna občutljivost	[mT]	2
Hitrost gibanja	[m/s]	> 10
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	< 1
Ponovljivost	[mm]	< 0,2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	1887
Mehanski podatki		
Teža	[g]	12,4
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Vrsta montaže		pritrilni element s kombinirano čelno režo/šestrobo vtičnico AF 1.5
Izvedba cilindra		Cilindri s T-režo
Mere	[mm]	27,5 x 18 x 15,5
Materiali		ohišje: PA; pritrilni element: Legirano jeklo/medenina
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		gumijasti nadomestek: 1
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: namestitev z zaskočenjem		

Cilindrični senzor s T-režo

MKI3020-BPKG/A/AS

Priključek

