


Cilindrični senzor za vgrajene profilne cilindre

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MK5108 + E11799

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	37 x 30 x 27

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000



Cilindrični senzor za vgrajene profilne cilindre

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	3
Hitrost gibanja [m/s]	< 5

Natančnost / odstopanja

Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	0,1

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...75
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mehanski podatki

Zaznavno pročelje	sprednja stran
Izvedba cilindra	vgrajeni profilni cilindri
Mere [mm]	37 x 30 x 27
Materiali	aluminij; plastika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Cilindrični senzor za vgrajene profilne cilindre

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Priključek

