




Cilindrični senzor s T-režo

MKT3000-BPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MK5115 + E11796

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	14 x 12 x 26

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3000-BPKG

Preklopna frekvenca DC	[Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Vklopna občutljivost	[mT]	2
Hitrost gibanja	[m/s]	< 5
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	0,1
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Odpornost na udarce/ vibracije		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanski podatki		
Zaznavno pročelje		sprednja stran
Izvedba cilindra		trapezoidni cilindri z režo
Mere	[mm]	14 x 12 x 26
Materiali		aluminij; plastika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

MK5016




Cilindrični senzor s T-režo

MKT3000-BPKG

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn