




Cilindrični senzor, odporen na elektromagnetno polje

MKU3000UBPKG/SC/US

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: MK5214

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	48 x 18 x 28

Območje uporabe

Posebna značilnost	Imunost na elektromagnetno polje
Imunost na elektromagnetno polje	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 18
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	20

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	40
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Cilindrični senzor, odporen na elektromagnetno polje

MKU3000UBPKG/SC/US

Območje zaznavanja		
Vklopna občutljivost	[mT]	3
Hitrost gibanja	[m/s]	< 1
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	1,5
Ponovljivost	[mm]	0,1
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	74
Zaznavno pročelje	sprednja stran	
Izvedba cilindra	pnevmatski cilindri	
Mere	[mm]	48 x 18 x 28
Materiali	tlačno litje cinka prevlečen s PTFE	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		



Cilindrični senzor, odporen na elektromagnetno polje

MKU3000UBPKG/SC/US

Priključek

