
N95004

Induktiver NAMUR-Sensor

I9-2003-N/M10X1/0,5M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



CE

Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		NAMUR
Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M10 x 1 / L = 33
Območje uporabe		
Uporaba		Ohišje ustrezno za tlak okolice maks. 100 barov
Montaža		namestitev na aluminijasto merilno kolo; (DN80)
Tlačna trdnost	[bar]	100
Električni podatki		
Priključek na stikalni ojačevalnik		da
Preklopni ojačevalniki		priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nazivna napetost DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC	[V]	7,5...30
Poraba toka	[mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)
Zaščitni razred		III
Izhodi		
Električna izvedba		NAMUR
Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	30

N95004


Induktiver NAMUR-Sensor

I9-2003-N/M10X1/0,5M

Preklopna frekvenca DC	[Hz]	2000
Opombe o preklopni frekvenci	[Hz]	na aluminijasto merilno kolo
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[% Sr]	1...15
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-6
Odpornost na udarce/ vibracije		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Varnostne karakteristike		
Maks. notranja kapacitivnost	[nF]	90
Maks. notranji indukcijski upor	[µH]	100
Mehanski podatki		
Teža	[g]	24,8
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M10 x 1 / L = 33
Oznaka navoja		M10 x 1
Materiali		medenina posebno prevlečeno; zaznavno pročelje: LCP
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Kabel: 0,5 m; 2 x 0,14 mm², PVC

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro