


Cilindrični senzor s T-režo

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	3
Hitrost gibanja [m/s]	< 5

Natančnost / odstopanja

Histereza [mm]	1,5
Ponovljivost [mm]	0,2

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...75
--------------------------	----------



Cilindrični senzor s T-režo

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Mehanski podatki

Zaznavno pročelje	sprednja stran	
Izvedba cilindra	Cilindri s T-režo	
Mere [mm]	6,2 x 32 x 4,6	
Materiali	PA 12-GF30	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek

