




Cilindrični senzor s T-režo

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MK5310

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 12
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	1

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	3,1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	2,5
Hitrost gibanja [m/s]	< 5

Natančnost / odstopanja

Histereza [mm]	1...2
Ponovljivost [mm]	0,1

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
--------------------------	----------



Cilindrični senzor s T-režo

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mehanski podatki

Zaznavno pročelje	sprednja stran
Izvedba cilindra	cilindri s C-režo
Mere [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiali	LCP

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,3 m, PUR

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek

