


Cilindrični senzor s T-režo

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 12
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	1

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	3,1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Cilindrični senzor s T-režo

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Območje zaznavanja		
Vklopna občutljivost	[mT]	2,5
Hitrost gibanja	[m/s]	< 5
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	1...2
Ponovljivost	[mm]	0,1
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mehanski podatki		
Zaznavno pročelje	sprednja stran	
Izvedba cilindra	cilindri s C-režo	
Mere	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiali	LCP	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 0,5 m, PUR		
Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: Narebričena matica, vrtljivo		
		

MK5058



Cilindrični senzor s T-režo

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Priključek

