


MK5131



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/US



- 1 pritrdilna sponka
- 2 Zaznavno pročelje
- 3 Ilustracija (primer)



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Mere	[mm]	25 x 5 x 6,5
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 10
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	30
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Vklopna občutljivost	[mT]	2,8
Hitrost gibanja	[m/s]	> 10



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/US

Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	< 1,5
Ponovljivost	[mm]	< 0,2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV linija do linije, Ri: 2 ohma
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	3694
Odobritev UL	UL odobritev št.	C003
Mehanski podatki		
Teža	[g]	29,3
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Vrsta montaže		pritrilni element s kombinirano čelno režo/šestrobo vtičnico AF 1.5
Izvedba cilindra		Cilindri s T-režo
Mere	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiali		PA; legirano jeklo
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		gumijasti nadomestek: 1
		Kabelska spona: 1
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Kabel: 1 m, PUR		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: Narebričena matica, vrtljivo		

Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/US

Priključek

