




Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MK5114

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 pritrdilna sponka
2 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	25 x 5 x 6,5

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	30

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje zaznavanja		
Vklopna občutljivost	[mT]	2,8
Hitrost gibanja	[m/s]	> 10
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	1,5
Ponovljivost	[mm]	< 0,2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita	IP 65; IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Teža	[g]	40
Vrsta montaže	vezilno vgradno	
Vrsta montaže	pritrdilna sponka s kombinirano režo/šestroba vtičnica, širina po ravninah 1,5	
Izvedba cilindra	Cilindri s T-režo	
Mere	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiali	PA; legirano jeklo	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	gumijasti nadomestek: 1	
	Kabelska spona: 1	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

MK5176



Cilindrični senzor s T-režo

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

Električni priključek

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro