




Induktivni dvojni senzor NAMUR za aktuatorje ventilov

IND2004DN/20m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	2 x izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	40 x 26 x 26

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	priključitev na preklopne ojačevalnike NV0100, NV0200 ali druge odobrene preklopne ojačevalnike z največjimi vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Nazivna napetost DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC [V]	7,5...15
Poraba toka [mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)

Izhodi

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	2 x izklopni kontakt
Maks. upor kabla [Ω]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1800

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
-------------------------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja


Odobritev	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Odpornost na udarce/vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)



Induktivni dvojni senzor NAMUR za aktuatorje ventilov

IND2004DN/20m

Varnostne karakteristike		
Maks. notranja kapacitivnost	[nF]	150
Maks. notranji indukcijski upor	[μH]	190
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	40 x 26 x 26
Materiali		PBT
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
Opombe		
Embalážna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 20 m, silikon; 4 x 0,34 mm ²		
Priključek		



1 =	Priključek na ojačevalnik NAMUR
	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo