MK5337

Cilindrični senzor s celico GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR



1 pritrdilna sponka

Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Mere	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 10
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu	[ms]	30
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Vklopna občutljivost	[mT]	2,8
Hitrost gibanja	[m/s]	> 10
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	1,5
Ponovljivost	[mm]	< 0,2

MK5337

Cilindrični senzor s celico GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...85	
Zaščita		IP 65; IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
		EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	3731	
Odobritev UL		UL odobritev št.	C008
Mehanski podatki			
Teža	[g]	12,6	
Vrsta montaže		vezilno vgradno	
Vrsta montaže		pritrdilne sponke s šestrobo vtičnico, širina po ravninah 0,9	
Izvedba cilindra		cilindri s C-režo	
Mere	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5	
Materiali		ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		Inbus ključ: 1	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek - vtič			

Kabel: 0,3 m, PUR

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: Narebričena matica, vrtljivo



MK5337

Cilindrični senzor s celico GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Priključek