


O2M201



Analogna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/A1/GM/78/M



Značilnosti izdelka

Ločljivost slike	[px]	640 x 480
Kot odprtine	[°]	80 x 59

Območje uporabe

Posebna značilnost	napeljava z oklopom
Uporaba	Vgrajena zrcalna funkcija

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	12...32 DC
Poraba toka	[mA]	< 280; (z gretjem leče)
Prenapetostna zaščita		da



Analogna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Senzor za slike		¼" 4:3 VGA CMOS senzor za barvne slike			
Najvišji vklopni tok [mA]		1000			
Trajanje vklopa najvišjega toka [ms]		2			
Izhodi					
Video izhod		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Območje zaznavanja					
Velikost polja slike [mm]	Delovni razmak	Slikovno polje			
	1000	1680 x 1130			
	2000	3360 x 2260			
	3000	5030 x 3390			
	4000	6710 x 4530			
	5000	8390 x 5660			
Ločljivost slike [px]	640 x 480				
Kot odprtine [°]	80 x 59				
Rahla občutljivost [LUX]	< 0,05				
Dinamično območje [dB]	> 80				
Pogoji okolja					
Temperatura okolice [°C]	-40...85				
Skladiščna temperatura [°C]	-40...100				
Zaščita	IP 67; IP 69K				
Dovoljenja/preverjanja					
EMC	DIN EN 61000-6-4	industrijsko okolje			
	DIN EN 61000-6-2	industrijsko okolje			
	UN-ECE R10				
Odpornost na šoke	50 g				
Odpornost proti vibracijam	Frekvenčno območje 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms			
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1			
Preizkus s pršenjem soli	IEC 60068-5-52				
Mehanski podatki					
Teža [g]	313				
Mere [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3				
Materiali	ohišje: PC/ABS; sprednja leča: poliamid ojačeno s steklenimi vlakni				
Pribor					
V sklopu dobave	Montažni set:, E2M210				
	vijaki: 2 x M6 x 20				
	podložke				
	Matice: 2 x M6, samozaporna				
	blaznica proti drsenju				
Opombe					
Embalažna enota	1 Kosov				



Analogna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Električni priključek

Kabel: 0,5 m

Spojnik: 1 x M16; kodiranje: A; Oklopljeni priključni kabel: true



1	koaksialno kabelsko jedro video signal
2	koaksialni zaslon video GND
3	U+
4	0 V