N00109


Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV0100/230VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: N0031A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 pritrditev na tirnico

CE

Območje uporabe		
Uporaba		nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave
Električni podatki		
Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-10...10
Obratovalna napetost	[V]	< 230 AC
Število kanalov		1
Izhodi		
Električna izvedba		rele
Obremenljivost kontakta		4 A, 250 V AC / 500 VA
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 30
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev		PTB Ex-84/2066X
Varnostne karakteristike		
Oznaka		po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi
Napetost	[V]	< 13,4
Tok	[mA]	< 18,5

N00109

Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV0100/230VAC

Moč [mW]		< 62
Oznaka [Ex ia] IIC		[EEx ia] IIC
Oznaka [Ex ia] IIB		[EEx ib] IIC
Indukcijski upor [Ex ia] IIC		1mH / 3mH
Indukcijski upor [Ex ia] IIB		90mH
Kapacitivnost [Ex ia] IIC		390nF / 345nF
Kapacitivnost [Ex ia] IIB		660nF

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 55 x 110

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rdeče
	obratovanje	LED, zeleno


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

terminali: 16 x ...2,5 mm²

Priključek



1: Nadzor napeljave#
2: Funkcija izhoda
3: Relais