


Senzor za prepoznavanje objekta

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A



- 1 objektiv
2 Osvetlitvena enota



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	RGBW
Ločljivost slike [px]	1280 x 960
Maks. stopnja branja [Hz]	40

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
--------------------	-----------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC
Poraba toka [mA]	< 300; (24V DC; z zamenjanima izhodoma: < 600 mA)
Zaščitni razred	III



Senzor za prepoznavanje objekta

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	RGBW
Valovna dolžina [nm]	625; 525; 453
Senzor za slike	CMOS senzor slike črni/beli

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 2
---------------------------	---

Vhodi

Sprožilec	zunanje; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interno
Število digitalnih vhodov	1

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN; (možnost parametriranja)
Število digitalnih izhodov	2; (možnost konfiguracije)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	1
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	100
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Velikost polja slike [mm]	Delovni razmak	Slikovno polje		
	200	38 x 29		
	300	58 x 43		
	500	96 x 72		
	1000	192 x 144		
	1500	288 x 216		
	2000	384 x 288		
	5000	960 x 720		
Delovni razmak [mm]	> 200			
Ločljivost slike [px]	1280 x 960			
Vrsta leče	Telefoto objektiv			
Na voljo polarizacijski filter	da			
Maks. stopnja branja [Hz]	40			

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	prek računalnika z ifm Vision Assistant
-------------------------	---

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	Ethernet
Ethernet	
Število ethernetnih vmesnikov	1
Standardni prenos	10Base-T; 100Base-TX
Stopnja prenosa	10 MBit/s; 100 MBit/s
Zapisnik	TCP/IP; PROFINET



Senzor za prepoznavanje objekta

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

Tovarniške nastavitve		IP-naslov: 192.168.0.69	
		Maska submreže: 255.255.255.0 (Class C)	
		IP naslov gateway: 192.168.0.201	
		MAC-naslov: glej tipsko ploščico	
Vrsta uporabe		Parametriranje; prenos podatkov	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-10...50	
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...70	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)	
Maks. nadmorska višina	[m]	4000	
Zaščita		IP 65	
Stopnja umazanosti		2	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC	EN IEC 61000-6-4 sevanje motenj		industrijsko okolje
	EN IEC 61000-6-2 odpornost na motnje		industrijsko okolje
Odpornost na šoke	EN 60068-2-27		50 g 11 ms / se ne ponavlja
	EN 60068-2-27		40 g 6 ms / se ponavlja
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6		2 g (10 ... 150 Hz)
Fotobiološka varnost	skupina tveganja 2; (EN 62471)		
Električna zaščita	EN IEC 61010-2-201		dovod elektrike samo prek tokokrogov PELV
Mehanski podatki			
Teža	[g]	626,1	
Mere	[mm]	45 x 45 x 86	
Materiali	ohišje: tlačno litje cinka s prašno prevleko; sprednja šipa: Gorillaglas; LED okno: PC; potisni gumb: POM		
Tesnilni material	FKM		
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	funkcija		2 x LED, zeleno
	funkcija		2 x LED, rumeno
	Večnamenski gumb		2 x LED, zeleno/rumeno
Upravljalni elementi	1		Večnamenski gumb
Pribor			
Dodatki (izbirno)	pripomočki za montažo		
	Zaščitne plošče		
Opombe			
Embalažna enota	1 Kosov		

**Senzor za prepoznavanje objekta**

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

Električni priključek - Ethernet


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: D; Oblikovano telo: legirano jeklo; Tesnilo: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-

Električni priključek - napajanje

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



1	U+
2	vhod sprožilca
3	0 V
4	preklopni izhod 1 možnost konfiguracije
5	preklopni izhod 2 možnost konfiguracije / Izhod sprožilnika z zunanjo osvetlitvijo