


O2D930



Zunanja osvetljava

Dome Light 80 WH IR/ US



- 1 LED segment
- 2 tipka Segment
- 3 tipka Colour
- 4 LED stanje obratovanja



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe

Bela svetloba; infrardeče

Območje uporabe

Osvetljeno polje

[mm]

80 x 80

Izvedba

Kupola

Način obratovanja

običajna intenzivnost svetlobe (možno trajno delovanje); visoka intenzivnost svetlobe (impulzna)

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

24 DC

Poraba toka

[mA]

Način obratovanja "trajno delovanje": 420; Način obratovanja "visoka učinkovitost": 1750

Zaščitni razred

III; (PELV)

Vrsta svetlobe

Bela svetloba; infrardeče

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih vhodov: 2; Število analognih vhodov: 1

Vhodi

Sprožilec

24 V PNP/NPN; zunanje

Število digitalnih vhodov

2


Število analognih vhodov

1



Zunanja osvetljava

Dome Light 80 WH IR/ US

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...40
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
Fotobiološka varnost		skupina tveganja 1; (DIN EN 62471)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	547,25
Mere	[mm]	193 x 136 x 75
Materiali		ohišje: aluminij črno eloksirano; Pokrov: ABS
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	0,5...1,5
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	Način obratovanja "visoka učinkovitost"	1 x LED, rdeče
	LED segment	1 x LED, belo
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - Parametriranje		
Spojnik: M12; kodiranje: A		
		
1:	Način obratovanja "visoka učinkovitost"	
2:	barva 2	
3:	GND	
4:	LED segment 1	
5:	LED segment 2	
6:	LED segment 3	
7:	LED segment 4	
8:	deaktivacija gumbov	




Zunanja osvetljava

Dome Light 80 WH IR/ US

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: M12; kodiranje: A



1:	U+
2:	vhod sprožilca NPN
3:	GND
4:	vhod sprožilca PNP
5:	zatemnjevalnik