


O4S501



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

O4S-00KG/2M



- 1 Pri uporabi pritrdilnega vijaka M5, pritezni vrtilni moment maks. 2 Nm
2 Svetlobni izhod



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	20
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	624



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

O4S-00KG/2M

Izhodi		
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg [m]		0...80
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]		2400
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]		-25...60
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]		616
Mehanski podatki		
Teža [g]		205
Ohišje		kvadrato
Mere [mm]		74,4 x 27 x 63,8
Materiali		ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPE
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Opombe		obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota		1 Kosov


Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O4S-00KG/2M

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²


Priključek



BN = Barva žil :
BU = rjava
modro

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor