


O5S500



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O5S-00KG/US100



- 1 Pri uporabi pritrdilnega vijaka M5, pritezni vrtilni moment maks. 2 Nm
2 Svetlobni izhod



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	20
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	624

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 25
Prilagodljivi razpon		ne



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O5S-00KG/US100

Maks. premer svetlobne točke	[mm]	625
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	617

Mehanski podatki

Teža	[g]	65,5
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiali		ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPU
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Opombe


Opombe		obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalážna enota		1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek





Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O5S-OOKG/US100

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

