

O2M200



Analogna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/A1/GM/78



Značilnosti izdelka

Ločljivost slike	[px]	640 x 480
Kot odprtine	[°]	80 x 59

Območje uporabe

Posebna značilnost	napeljava z oklopom
--------------------	---------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	12...32 DC
Poraba toka	[mA]	< 280; (z gretjem leče)
Prenapetostna zaščita		da
Senzor za slike		¼" 4:3 VGA CMOS senzor za barvne slike

O2M200



Analogna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/A1/GM/78

Najvišji vklopni tok	[mA]	1000
Trajanje vklopa najvišjega toka	[ms]	2

Izhodi

Video izhod	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
-------------	--

Območje zaznavanja

Velikost polja slike	[mm]	Delovni razmak	Slikovno polje		
		1000	1680 x 1130		
		2000	3360 x 2260		
		3000	5030 x 3390		
		4000	6710 x 4530		
		5000	8390 x 5660		
Ločljivost slike	[px]	640 x 480			
Kot odprtine	[°]	80 x 59			
Rahla občutljivost	[LUX]	< 0,05			
Dinamično območje	[dB]	> 80			

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...100
Zaščita		IP 67; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

EMC	DIN EN 61000-6-4	industrijsko okolje
	DIN EN 61000-6-2	industrijsko okolje
	UN-ECE R10	
Odpornost na šoke		50 g
Odpornost proti vibracijam	Frekvenčno območje 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1
Preizkus s pršenjem soli	IEC 60068-5-52	

Mehanski podatki

Teža	[g]	311
Mere	[mm]	Ø 55,5 / L = 51,3
Materiali	ohišje: PC/ABS; sprednja leča: poliamid ojačeno s steklenimi vlakni	

Pribor

V sklopu dobave	Montažni set:, E2M210
	vijaki: 2 x M6 x 20
	podložke
	Matice: 2 x M6, samozaporna
	blaznica proti drsenju

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Analogná kamera za premičné stroje

O2MXOOKG/A1/GM/78

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, oklopljeno

Spojnik: 1 x M16; kodiranje: A; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



1	koaksialno kabelsko jedro video signal
2	koaksialni zaslon video GND
3	U+
4	0 V