


O2M203



Analogna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/A1/GM/115/M



Značilnosti izdelka

Ločljivost slike	[px]	640 x 480
Kot odprtine	[°]	118 x 89

Območje uporabe

Posebna značilnost	napeljava z oklopom
Uporaba	Vgrajena zrcalna funkcija

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	12...32 DC
Poraba toka	[mA]	< 280; (z gretjem leče)
Prenapetostna zaščita		da



Analogna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Senzor za slike		¼" 4:3 VGA CMOS senzor za barvne slike			
Najvišji vklopni tok		[mA]		700	
Trajanje vklopa najvišjega toka		[ms]		2	
Izhodi					
Video izhod		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Območje zaznavanja					
Velikost polja slike		[mm]		Delovni razmak	Slikovno polje
				1000	3330 x 1970
				2000	6660 x 3930
				3000	9990 x 5900
				4000	13310 x 7860
				5000	16640 x 9830
Ločljivost slike		[px]		640 x 480	
Kot odprtine		[°]		118 x 89	
Rahla občutljivost		[LUX]		< 0,05	
Dinamično območje		[dB]		> 80	
Pogoji okolja					
Temperatura okolice		[°C]		-40...85	
Skladiščna temperatura		[°C]		-40...100	
Zaščita		IP 67; IP 69K			
Dovoljenja/preverjanja					
EMC		DIN EN 61000-6-4		industrijsko okolje	
		DIN EN 61000-6-2		industrijsko okolje	
		UN-ECE R10			
Odpornost na šoke				50 g	
Odpornost proti vibracijam		Frekvenčno območje 24...2000 Hz		(15,3 x 9,81 m/s²)rms	
		PSD (g²/Hz)		0,04...0,1	
Preizkus s pršenjem soli		IEC 60068-5-52			
Mehanski podatki					
Teža		[g]		313	
Mere		[mm]		Ø 55,5 / L = 51,3	
Materiali		ohišje: PC/ABS; sprednja leča: poliamid ojačeno s steklenimi vlakni			
Pribor					
V sklopu dobave		Montažni set:, E2M210			
		vijaki: 2 x M6 x 20			
		podložke			
		Matice: 2 x M6, samozaporna			
		blaznica proti drsenju			
Opombe					
Embalažna enota		1 Kosov			



Analogna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Električni priključek

Kabel: 0,5 m

Spojnik: 1 x M16; kodiranje: A; Oklopljeni priključni kabel: da



1	koaksialno kabelsko jedro video signal
2	koaksialni zaslon video GND
3	U+
4	0 V