


O2M211



Analogna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/A1/GM/170/M



Značilnosti izdelka

Ločljivost slike	[px]	640 x 480
Kot odprtine	[°]	170 x 117

Območje uporabe

Posebna značilnost	napeljava z oklopom
Uporaba	Vgrajena zrcalna funkcija

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	12...32 DC
Poraba toka	[mA]	< 280; (z gretjem leče)
Prenapetostna zaščita		da
Senzor za slike		¼" 4:3 VGA CMOS senzor za barvne slike
Najvišji vklopni tok	[mA]	1000



Analogna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Trajanje vklopa najvišjega toka	[ms]	2
---------------------------------	------	---

Izhodi

Video izhod	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
-------------	--

Območje zaznavanja

Velikost polja slike	[mm]	Delovni razmak [m]	Slikovno polje [m]		
		1	22,86 x 3,26		
		2	45,72 x 6,53		
		3	68,58 x 9,79		
		4	91,44 x 13,05		
		5	114,30 x 16,32		
Ločljivost slike	[px]	640 x 480			
Kot odprtine	[°]	170 x 117			
Rahla občutljivost	[LUX]	< 0,05			
Dinamično območje	[dB]	> 80			

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...100
Zaščita		IP 67; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

EMC	DIN EN 61000-6-4	industrijsko okolje
	DIN EN 61000-6-2	industrijsko okolje
	UN-ECE R10	
Odpornost na šoke		50 g
Odpornost proti vibracijam	Frekvenčno območje 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms
	PSD (g ² /Hz)	0,04...0,1
Preizkus s pršenjem soli	IEC 60068-5-52	

Mehanski podatki

Teža	[g]	301,7
Mere	[mm]	Ø 55 / L = 52
Materiali		ohišje: PC/ABS; sprednja leča: poliamid ojačeno s steklenimi vlakni

Pribor

V sklopu dobave	Montažni set:, E2M210
	vijaki: 2 x M6 x 20
	podložke
	Matice: 2 x M6, samozaporna
	blaznica proti drsenju

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Analogna kamera za premične stroje

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, oklopljeno; zaslon je priključen

Spojnik: 1 x M16; kodiranje: A; Oklopljeni priključni kabel: true



1	koaksialno kabelsko jedro video signal
2	koaksialni zaslon video GND
3	U+
4	0 V