




Senzor za prepoznavanje objekta

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30



- 1 objektiv
- 2 Osvetlitvena enota



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ločljivost slike	[px]	1280 x 960
Maks. stopnja branja	[Hz]	40
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 400; (24V DC; z zamenjanima izhodoma: < 900 mA)
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče



Senzor za prepoznavanje objekta

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Valovna dolžina	[nm]	850			
Senzor za slike		CMOS senzor slike črni/beli			
Vhodi/izhodi					
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 3; Število digitalnih izhodov: 5			
Vhodi					
Sprožilec		zunanje; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; interno			
Število digitalnih vhodov		3			
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		24 V PNP/NPN; (Tip 3 (IEC 61131-2))			
Izhodi					
Električna izvedba		PNP/NPN; (možnost parametriranja)			
Število digitalnih izhodov		5; (možnost konfiguracije)			
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC		[V]	1		
Obremenljivost toka po izhodu		[mA]	100		
Zaščita pred kratkim stikom			da		
Vrsta zaščite pred kratkim stikom			impulzno		
Zaščita pred preobremenitvijo			da		
Območje zaznavanja					
Velikost polja slike	[mm]	Delovni razmak	Slikovno polje		
		35	25 x 19		
		300	184 x 138		
		500	304 x 228		
		1000	604 x 453		
		1500	904 x 678		
		2000	1204 x 903		
		2500	1504 x 1128		
Delovni razmak	[mm]	> 35			
Ločljivost slike	[px]	1280 x 960			
Vrsta leče		Širok kot			
Maks. stopnja branja		[Hz]	40		
Programska oprema/programiranje					
Možnosti parametriranja		prek računalnika z ifm Vision Assistant			
Vmesniki					
Komunikacijski vmesnik		Ethernet			
Ethernet					
Število ethernetnih vmesnikov		1			
Standardni prenos		10Base-T; 100Base-TX			
Stopnja prenosa		10 MBit/s; 100 MBit/s			
Zapisnik		TCP/IP; EtherNet/IP			



Senzor za prepoznavanje objekta

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Tovarniške nastavitve	IP-naslov: 192.168.0.69
	Maska submreže: 255.255.255.0 (Class C)
	IP naslov gateway: 192.168.0.201
	MAC-naslov: glej tipsko ploščico
Vrsta uporabe	Parametriranje; prenos podatkov

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-10...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	4000
Zaščita		IP 65
Stopnja umazanosti		2

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN IEC 61000-6-4 sevanje motenj	industrijsko okolje
	EN IEC 61000-6-2 odpornost na motnje	industrijsko okolje
Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / se ne ponavlja
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / se ponavlja
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Fotobiološka varnost	izvzeta skupina; (EN 62471)	
Električna zaščita	EN IEC 61010-2-201	dovod elektrike samo prek tokokrogov PELV

Mehanski podatki

Teža	[g]	619,4
Vrsta montaže	nameščanje z vijaki; (izvrtina M4 x 7mm)	
Mere	[mm]	45 x 45 x 86
Materiali	ohišje: tlačno litje cinka s prašno prevleko; sprednja šipa: Gorillaglas; LED okno: PC; potisni gumb: POM	
Tesnilni material		FKM
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	2,1

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	2 x LED, zeleno
	funkcija	2 x LED, rumeno
	Večnamenski gumb	2 x LED, zeleno/rumeno
Upravljalni elementi	1	Večnamenski gumb

Pribor

Dodatki (izbirno)	pripomočki za montažo
	Zaščitne plošče

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Senzor za prepoznavanje objekta

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Električni priključek - Ethernet


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: D; Oblikovano telo: legirano jeklo; Tesnilo: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
zaslon je priključen	

Električni priključek - napajanje

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo



1	24 V DC
2	vhod sprožilca
3	GND
4	preklopni izhod OUT5
5	preklopni izhod OUT3 Ready
6	preklopni izhod OUT4
7	preklopni izhod OUT1 / IN1
8	preklopni izhod OUT2 / IN2